



















Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	<b>4260</b>	<b>Huvudvattenförsörjning 3/4"</b> med Vattenfilter, Vattenmätare, Tryckreduceringsventil med Läkemedelsfördelare Art. 4238-1 utan Bypass	<b>Main water supply 3/4"</b> with water filter, water meter, pressure reduce valve and medicator item 4238-1 without bypass
	<b>4260-1</b>	Som artikel 4260 med <b>backspolningsfilter</b> installerat för standardfiltret	as item 4260 but assembled <b>with flush back filter</b> for Standard water filter
	<b>4260-2</b>	Som artikel 4260 med <b>magnetventil</b> (öppen strömlös) 230 V 50 Hz	as item 4260 but <b>with solenoid valve</b> (currentless open) 230 V 50 Hz
	<b>4260-3</b>	Som artikel 4260 med <b>backspolningsfilter</b> för standardfilter <b>och magnetventil</b> (öppen strömlös) 230 V 50 Hz	as item 4260 but assembled <b>with flush back filter</b> for Standard water filter <b>and solenoid valve</b> (currentless open) 230 V 50 Hz
	<b>4265</b>	<b>Huvudvattenförsörjning 3/4"</b> med Vattenfilter, Vattenmätare, Tryckreduceringsventil und Läkemedelsfördelare Art. 4238-1 med Bypass	<b>Main water supply 3/4"</b> with water filter, water meter, pressure reduce valve and medicator item 4238-1 with bypass
	<b>4265-1</b>	som Art. 4265 med <b>med reningsfilter</b> för Standard vattenfilter	as item 4265 but assembled <b>with flush back filter</b> for Standard water filter
	<b>4265-2</b>	som Art. 4265 med <b>Magnetventil</b> (öppen strömlös) 230 V 50 Hz	as item 4265 but <b>with solenoid valve</b> (currentless open) 230 V 50 Hz
	<b>4265-3</b>	som Art. 4265 med <b>reningsfilter</b> för den Standard vattenfilter <b>och Magnetventil</b> (öppen strömlös) 230 V 50 Hz	as item 4265 but assembled <b>with flush back filter</b> for Standard water filter <b>and solenoid valve</b> (currentless open) 230 V 50 Hz
	<b>4290</b>	<b>Huvudvattenförsörjning 1 1/4"</b> med Vattenfilter, Vattenmätare, Tryckreduceringsventil och Läkemedelsfördelare	<b>Main water supply 1 1/4"</b> with water filter, water meter, pressure reduce valve and medicator
	<b>3295</b>	<b>Huvudvattenförsörjning 1"</b> med Vattenfilter, Vattenmätare, Tryckreduceringsventil och läkermedelsfördelare i Bypass	<b>Main water supply 1"</b> with water filter, water meter, pressure reduce valve and medicator in bypass
Följande Läkemedels-dosering kan också installeras i 3/4 Huvudvattenförsörjningen.			Alternatively the following Medicator can be built into the 3/4" Main water supply.
	"Art."-13	<b>Läkemedelsfördelare 3/4"</b> Art. 4237-1 D25 RE2 / 0,2 – 2 %	<b>Medicator 3/4"</b> Item 4237-1 D25 RE2 / 0,2 – 2 %
		<b>Läkemedelsfördelare 3/4"</b> Art. 4238-1 D25 RE5 / 1,0 – 5 %	<b>Medicator 3/4"</b> Item 4238-1 D25 RE5 / 1,0 – 5 %
	"Art."-14	<b>Läkemedelsfördelare 3/4"</b> Art. 4239-1 D25 RE10 / 3,0 – 10 %	<b>Medicator 3/4"</b> Item 4239-1 D25 RE10 / 3,0 – 10 %



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4271	<b>Elektrisk dispenser E-Dos 1</b> ¾" syrafast för Påfyllnad av dosering från 0,01% Max. Flöde 2500 l / h Max. Doseringsmängd 15 l / h	<b>Electrical Doser E-Dos 1</b> ¾" acid-proof for load dosage from 0,01 % max. flow 2500 l/h max. dosing quantity 15 l/h
	4271-01	<b>Elektrisk dispenser E-Dos 1</b> som artikel 4271 med PVDF	<b>Electrical Doser E-Dos 1</b> as item no. 4271 with PVDF
	4271-1	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 1 1"</b> <b>syrafast</b> som Art. 4271 med max. Flöde 4000 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 1</b> <b>1" acid-proof</b> as item no. 4271 but with max. flow 4000 l/h
	4272	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 2</b> ¾" syrafast för Påfyllnad av dosering från 0,01 % max. Flöde 2500 l / h Max. Doseringsmängd 30 l / h	<b>Electrical Doser E-Dos 2</b> ¾" acid-proof for load dosage from 0,01 % max. flow 2500 l/h max. dosing quantity 30 l/h
	4272-01	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 2</b> som Art. 4272 med PVDF	<b>Electrical Doser E-Dos 2</b> as item no. 4272 with PVDF
	4272-1	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 2</b> <b>1" syrafast</b> som Art. 4272 med max. Flöde 4000 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 2</b> <b>1" acid-proof</b> as item no. 4272 but with max. flow 4000 l/h
	4273	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 3</b> ¾" syrafast för Påfyllnad av dosering från 0,01 % max. Flöde 2500 l/h max. Doseringsmängd 150 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 3</b> ¾" acid-proof for load dosage from 0,01 % max. flow 2500 l/h max. dos. quantity 150 l/h
	4273-1	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 3</b> <b>1" syrafast</b> Som Art. 4273 med max. Flöde 4000 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 3</b> <b>1" acid-proof</b> as item no. 4273 but with max. flow 4000 l/h
	4261-4	<b>Huvudvattenförsörjning ¾"</b> med Vattenfilter, Tryckreduceringsventil och elektrisk Dispenser <b>E-Dos 1</b> Art. 4271 utan Bypass	<b>Main water supply ¾"</b> with water filter, pressure reduce valve and electrical doser <b>E-Dos 1</b> item 4271 without bypass
	4262-4	<b>Huvudvattenförsörjning ¾"</b> med Vattenfilter, Tryckreduceringsventil och elektrisk Dispenser <b>E-Dos 2</b> Art. 4272 utan Bypass	<b>Main water supply ¾"</b> with water filter, pressure reduce valve and electrical doser <b>E-Dos 2</b> item 4272 without bypass
	3295-4	<b>Huvudvattenförsörjning 1"</b> med Vattenfilter, Tryckreduceringsventil och elektrisk Dispenser <b>E-Dos 3</b> Art. 4273 utan Bypass	<b>Main water supply 1"</b> with water filter, pressure reduce valve and electrical doser <b>E-Dos 3</b> item 4273 without bypass



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4271-2	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 1 Touch</b> <b>¾" syrafast</b> för Påfyllnad av dosering fr. 0,01 % max. Flöde 2500 l/h max. Doseringsmängd 15 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 1 Touch</b> <b>¾" acid-proof</b> for load dosage from 0,01 % max. flow 2500 l/h max. dosing quantity 15 l/h
	4271-3	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 1 Touch</b> <b>1" syrafast</b> för Påfyllnad av dosering fr. 0,01 % max. Flöde 4000 l/h max. Doseringsmängd 15 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 1 Touch</b> <b>1" acid-proof</b> for load dosage from 0,01 % max. flow 4000 l/h max. dosing quantity 15 l/h
	4272-2	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 2 Touch</b> <b>¾" syrafast</b> för Påfyllnad av dosering fr. 0,01 % max. Flöde 2500 l/h max. Doseringsmängd 30 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 2 Touch</b> <b>¾" acid-proof</b> for load dosage from 0,01 % max. flow 2500 l/h max. dosing quantity 30 l/h
	4272-3	<b>Elektrisk Dispenser E-Dos 2 Touch</b> <b>1" syrafast</b> för Påfyllnad av dosering fr. 0,01 % max. Flöde 4000 l/h max. Doseringsmängd 30 l/h	<b>Electrical Doser E-Dos 2 Touch</b> <b>1" acid-proof</b> for load dosage from 0,01 % max. flow 4000 l/h max. dosing quantity 30 l/h
	4248	<b>Mixer</b> 60 Liter 230 V / 50 Hz	<b>Mixer</b> 60 litre 230 V / 50 Hz
	4248-1	<b>Mixer</b> 60 Liter 230 V / 60 Hz	<b>Mixer</b> 60 litre 230 V / 60 Hz
	4258	<b>Mixer</b> 180 Liter 230 V / 50 Hz	<b>Mixer</b> 180 litre 230 V / 50 Hz
	4258-1	<b>Mixer</b> 180 Liter 230 V / 60 Hz	<b>Mixer</b> 180 litre 230 V / 60 Hz

DIN 10529-2:2012-10:

*Doseringsystem för oral medicinering av pulverformiga eller flytande patentskyddade läkemedel till gårdsdjur - Del 2: Doseringssystem för flytande patentskyddade läkemedel för medicinering via dricksvatten.*

*Dosing apparatus for the oral medication of powdery or liquid proprietary medicinal products at farm livestock - Part 2: Dosing apparatus for liquid proprietary medicinal products for application by using drinking water.*



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4237-1	Läkemedelsfördelare D25 RE2 / 0,2 – 2,0 %; 3/4"	<b>Medicator</b> D25 RE2 / 0,2 – 2,0 %; 3/4"
	4238-1	Läkemedelsfördelare D25 RE5 / 1,0 – 5,0 %; 3/4"	<b>Medicator</b> D25 RE5 / 1,0 – 5,0 %; 3/4"
	4239-1	Läkemedelsfördelare D25 RE10 / 3,0 – 10,0 %; 3/4"	<b>Medicator</b> D25 RE10 / 3,0 – 10,0 %; 3/4"
	4240-2	Läkemedelsfördelare D8 RE2 / 0,2 – 2,0 %; 1 1/2"	<b>Medicator</b> D 8 RE2 / 0,2 – 2,0 %; 1 1/2"
	4240-3	Läkemedelsfördelare D8 RE5 / 1,0 – 5,0 %; 1 1/2"	<b>Medicator</b> D 8 RE5 / 1,0 – 5,0 %; 1 1/2"
	4241	Fot för Läkemedelsfördelare Art. 4240	<b>Feet</b> for Medicator item 4240
	4288	Läkemedelsfördelare DIA 4RE / 1,0 – 4,0 %; 3/4" Membrandoserare för lågt inloppstryck från 0,15 bar	<b>Medicator</b> DIA 4RE / 1,0 – 4,0 %; 3/4" Membrane doser for low inlet pressure from 0,15 bar
	9241	Vattenfilter för den centrala leveranslinjen; Tråd- anslutning 3/4"; 100 MICRON	<b>Water filter</b> for the main water supply; thread 3/4"; 100 MIKRON
	9222-1	Reserv patron cpl. för Vattenfilter 100 MICRON	<b>Spare cartridge</b> cpl. for water filter 100 MIKRON
	4228	Tryckreduceringsventil 3/4" Inloppstryck: 2,5 - 16 bar Utloppstryck: 1,5 - 6 bar	<b>Pressure reducing valve 3/4"</b> pressure input: 2,5 – 16 bar pressure output: 1,5 – 6 bar
	4232	Tryckreduceringsventil 1" Inloppstryck: 2,5 - 16 bar Utloppstryck: 1,5 - 6 bar	<b>Pressure reducing valve 1"</b> pressure input: 2,5 – 16 bar pressure output: 1,5 – 6 bar
	4229	Vattenmätare 3/4"; Max. flöde 2,5 m³/h	<b>Water meter 3/4"</b> Max. flow rate 2,5 m³/h
	4229-2	Vattenmätare 1"; Max. Flöde 4,0 m³/h	<b>Water meter 1"</b> Max. flow rate 4,0 m³/h
	4230	Datoranslutning för Vattenmätare 1 puls / liter	<b>Computer connection</b> for water meter 1 <b>impulse/litre</b>
	4230-1	Dito men 10 puls / Liter	Dito but <b>10 impulses/litre</b>
	4478	Pulsdelare för Vattenmätaren 1 ingång / 3 utgångar	<b>Pulse splitter</b> for water meter 1 input / 3 output
	4389	Kulventil 1/2" invändig gänga, förnicklad mässing	<b>Ball valve 1/2"</b> internal thread brass nickel-plated
	4390	Kulventil 3/4" invändig gänga, förnicklad mässing	<b>Ball valve 3/4"</b> internal thread brass nickel-plated
	4393	Kulventil 1/2" utvändig gänga förnicklad mässing	<b>Ball valve 1/2"</b> external thread brass nickel-plated
	4394	Kulventil 3/4" utvändig gänga förnicklad mässing	<b>Ball valve 3/4"</b> external thread brass nickel-plated